

Configuratore Petrarca

Posizioni 1,2,3	Famiglia	PET	Petrarca
Posizioni 4,5,6,7	Flusso	1234	123 400 lm
Posizione 8	Power Supply Program	F	Fisso (standard)
		D	DALI2
Posizione 9	CCT + CRI	V	4000K - CRI 80
		T	5700K - CRI 80
		N	5700K - CRI 90
Posizioni 10,11	Classe d'isolamento e tensione	00	Classe I - 220 V ac
Posizioni 12,13	Ottiche	04	Ottica 30°
		10	Ottica 50°
		11	Ottica 90°
		12	Ottica 110°
		13	Ottica 70°
		14	Ottica ellittica
Posizione 14	Colori	G	Grigio
Posizioni 15,16	N. Moduli	01	1 modulo
Posizione 17	Installazione	H	Attacco high bay
		F	Staffa proiezione
		C	Attacco a soffitto
Posizione 18	Posizione Driver	E	Esterno a bordo

ESEMPIO: Petrarca 6 moduli, grigio, 21.000 lm - 4000K CRI 80, con ottica Rotosimmetrica 50° e driver esterno DALI

COD.	P	E	T	0	2	1	0	D	V	0	0	1	0	G	0	1	H	E
POS.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Il codice risultante è: **PET0210DV0010G01HE**